



ERRATA 02
PROCESSO Nº 20/2019
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão – COMCAM (Cis-Comcam), Consórcio Público de Direito Público, com CNPJ nº 95.640.322/0001-01, com endereço na Rua Mamborê, nº 1542, CEP 87.302-140, Campo Mourão-PR, por meio de seu Pregoeiro designado pela Portaria nº 05/2019, de 20/02/2019 - Publicada no Jornal Tribuna do Interior em 21/02/2019, Edição n. 10.025 e Presidente da Comissão Permanente de Licitação designado pela Portaria nº 06/2019, de 20/02/2019 Publicada no Jornal Tribuna do Interior em 21/02/2019, Edição n. 10.025 Henrique Rodrigues Vigilato, vem, por meio desta errata, RETIFICAR o que segue:

1 – Descrição do item 13: TONÔMETRO

Onde se lê: Tonômetro de aplanção fixo com acoplador para lâmpada de fenda e calibrador, medição através de prisma, ajuste de medição 0 a 80mmhg, precisão +/- 0,5 mmHg. Deve acompanhar 10 prismas e calibrador. Auto tonômetro com paquimetria; Tonômetro de não contato, o que evita incomodo durante as medições. Características: exame 100% automático, alta precisão e confiabilidade, paquimetria, compensação de pressão/paquimetria, impressora térmica e corte automático do papel; Função de alinhamento precisa e fácil. Uma vez alinhada, pulso de ar e medições começam automaticamente. Monitor escamoteavel podendo ser deslizado 30° a esquerda e inclinado até 40° na vertical; Especificações: display de tela LCD 5.7 coloridos, queixeira elétrica, impressora térmica com auto corte, luz de fixação interno e externo, aviso indicativo quando pressão intraocular exceder o valor pré-determinado, interface UBS/ RS232C/ LAN, opção de entrada para ID: inserção de dados do paciente visualizado na tela, alinhamento automático e modo de medição totalmente automática/ automática/manual. Faixa de medição da pressão intraocular: 0 – 60mmhg V; Princípio da medição: sopro de ar; faixa de mudança: 30/60 mmhg; Faixa de medição da paquimetria: 150 – 1300 microns; fonte de luz: LED azul. O valor da pressão intraocular é ajustado automaticamente pela informação da espessura da córnea. Bivolt. Garantia 12 (doze) meses a partir da entrega.

Lê-se: Tonômetro de aplanção, tipo Goldmann para lâmpada de fenda fixo, modelo Haag & Strait, com marcação de 0 a 10 kpa (equivalente em mmHG de 0-80) montado em um pivô sobre o microscópio. Uma posição programada assegura a exata centralização do prisma com a objetiva esquerda, quando não está em uso o instrumento vai para uma posição segura, girando-se o mesmo para a direita. Acompanha um estojo com um prisma, um contrapeso para calibragem e uma caixa com botões de fluoresceína, configuração de contato, tipo fixo, modo de captura manual, Modelo: ART100. Acompanha 2 prismas. Garantia 12 (doze) meses a partir da entrega.

2 – Descrição do item 6: CERATÔMETRO

Onde se lê: Equipamento utilizado para medir o grau de curvatura da córnea. Autorrefrator com Ceratômetro com sensor automático que com 3 mecanismos de movimento permitem rastrear automaticamente o ponto de medição e completa-lo. **Modo de medição: Modo K/R;**



CIS-COMCAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - C O M C A M

Ceratometria contínua e refractometria; **Modo REF**; Refractometria; **Modo KER**; Ceratometria; **Modo P KER**; Ceratometria periférica; **Modo de visualização colorida**; Visualização de Color e assistência de lente de contato (branco e luz azul LED); **Meibography Mode**; Modo especial para observar a glândula Meibomian; **Modo TFBUT**; Modo especial para medição BUT **Refractometria; Distância vertex (VD)**; 0.0, 12.0, 13.5, 13.75, 15.0; **Esfera (SPH)**; -30.00~+25.00 (VD=12mm) (incrementos: 0.01, 0.12, 0.25D); **Cilindro (CYL)**; 0.00~±12.00D (incrementos 0.01, 0.12, 0.25D); **Forma cilíndrica**; -, +, ± (Mixed); **Distância Pupila**; 10~85mm, **Diâmetro mínimo de pupila**; ø2.0mm. **Queratometria: Raio de curvatura**; 5.0~13.0mm (incrementos: 0.01mm); **Poder da córnea**; 25.96~67.50D (incrementos: 0.05, 0.12, 0.25D) (Quando o índice de refração equivalente da córnea é 1,3375); **Astigmatismo corneano**; 0.00~ -15.00D (incrementos: 0.05, 0.12, 0.25D); **Eixo**; 0~180° (incrementos: 1°); **Diâmetro de pupila e íris**; 2.0~14.0mm (incrementos: 0.1mm); **Memória de dados**; 10 medições para cada olho; **Teste VA – Teste Refractivo Subjetivo; Medição VA**; 0.1/ 0.1/0.25/0.32/ 0.4/ 0.5/0.63/ 0.8/ 1.0/1.25><20/200 / 20/200 / 20/80 / 20/60 / 20/50 / 20/40 / 20/30 / 20/25 / 20/20 / 20/16; **Esfera (SPH)**; -22D para +22D (incremento 0.25D); **Cilindro (CYL)**; 0 para ±10D (Máximo, incremento 0.25D); **Eixo do cilindro**; 0 para 180° (incremento 1°/5°). **Alcance de Movimento: Cima-baixo**; ±15mm; **Esquerda-direita**; ±5mm, ±2mm; **Avançar-Voltar**; ±5mm, ±2mm. **Outros: Tela**; 7 polegadas LCD wide colorida TFT, painel de toque com a função de inclinação; **Interface**; RS-232 x 1, USB (for Service) x 1, Wi-Fi (Para dados); **Wi-Fi**; Banda: 2.4GHz, IEEE802.11b/g. **Segurança**: WPA2-PSK; **Impressora interna**; Impressora de linha térmica com a função de corte automático; **Economia de energia**; desligar automático (5min); **Power Supply**; 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50/60Hz; **Dimensão/Peso**; 262(largura) X 518(comprimento) X 441(altura)mm, 19kg. Garantia 12 (doze) meses a partir da entrega.

Lê-se: Equipamento utilizado para medir o grau de curvatura da córnea Escala de medição: Raio: 5.5 – 11mm Dioptrias: 35 – 68D, Ajuste da ocular: -5D a +5D, Menor superfície medida: R=5.5mm Ø 1.65mm R=7.5mm Ø 2.36mm R=11mm Ø 3.36mm, Precisão: 0.02mm, Intervalo de medição: 0.25D, Botão Interruptor: Para ajuste de intensidade e brilho da lâmpada, Focalização: Joystick, Rotação Manual, Queixeira de Posicionamento: Ajustável por botão, Alimentação: 220VAc ou 110VAc 50/60Hz, Peso Total: 38KG, Volume da embalagem: 0.235m³, Mesa Elétrica: Ajustável com comando de subida e descida, testeira e queixeira, Fonte de Luz: Ajustável para até 8 lâmpadas.

3 – Descrição item 4 – PROJETOR OFTALMOLÓGICO

Onde se lê: Projetor de LED optótipo digital com ajuste de distância de projeção e tamanho de letra, possuir animação de vídeo e teste de daltonismo. Possuir 41 opções de slides. Filtros de polarização vermelho/verde, azul/amarelo e teste de equilíbrio binocular, teste stéreo, teste de aniseiconia e teste de fusão. Controle remoto sem fio, software de fácil utilização; Distância de Projeção = 2,5 a 8m; Ampliação da projeção = 30x a 5m; acompanha monitor LCD, no mínimo de 26 polegadas; Bivolt; Projetor de optótipos digital. Deve apresentar, de maneira randômica, todos os principais padrões de optótipos em escala Snellen e Logmar: letras, números, figuras infantis, Snellen, Landolt, etc., e diversos testes como Ishihara, teste de torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, luzes de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma com escala de 20/15 até 20/400. Deve possuir tela de descanso (stand-by) personalizável. Deve possuir banco de dados que permite configurar e armazenar as sequencias de optótipos mais utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser fixado em parede ou sobre mesas com o auxílio de suportes que deve



acompanhar o equipamento. Distância ajustável: de 30 cm a 7,0 m. Deve acompanhar monitor de 22 polegadas no mínimo com entrada HDMI e controle remoto. Efeito: 100 a 0% e negativo. Filtros: Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Conexão do sensor: USB. Garantia 12 (doze) meses a partir da entrega.

Lê-se: Projetor de LED óptico digital com ajuste de distância de projeção e tamanho de letra, possuir animação de vídeo e teste de daltonismo. Possuir 41 opções de slides. Filtros de polarização vermelho/verde, azul/amarelo e teste de equilíbrio binocular, teste estéreo, teste de aniseiconia e teste de fusão. Controle remoto sem fio, software de fácil utilização; Distância de Projeção = 2,5 a 8m; Ampliação da projeção = 30x a 5m; acompanha monitor LCD, de até 22 polegadas; Bivolt; Projetor de ópticos digital. Deve apresentar, de maneira randômica, todos os principais padrões de ópticos em escala Snellen e Logmar: letras, números, figuras infantis, Snellen, Landolt, etc., e diversos testes como Ishihara, teste de torção, cilindro cruzado, ângulo de astigmatismo, visão binocular, luzes de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma com escala de 20/15 até 20/400. Deve possuir tela de descanso (stand-by) personalizável. Deve possuir banco de dados que permite configurar e armazenar as sequências de ópticos mais utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser fixado em parede ou sobre mesas com o auxílio de suportes que deve acompanhar o equipamento. Distância ajustável: de 30 cm a 7,0 m. Deve acompanhar monitor de até 22 polegadas no mínimo com entrada HDMI e controle remoto. Efeito: 100 a 0% e negativo. Filtros: Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Conexão do sensor: USB. Garantia 12 (doze) meses a partir da entrega.

4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

Onde se lê: ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30min do dia 30/07/2019

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 14h00min do dia 30/07/2019

Lê-se: ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 14/08/2019

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 08h15min do dia 14/08/2019

5 – ITEM 19 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Inclui-se o item 19.6.1:

19.6.1 – Em se tratando de pregão eletrônico “menor preço por item”, os lances deverão ser ofertados na forma unitária.

Campo Mourão, 30 de julho de 2019.

Henrique Rodrigues Vigilato

Pregoeiro – Portaria nº 05/2019 de 20/02/2019.

Presidente da C.P.L – Portaria nº 06/2019 de 20/02/2019.

Obs: A VIA ORIGINAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE ASSINADA, DISPOINVEL PARA CONSULTA PÚBLICA NA SEDE DA ENTIDADE.